

Litex skjøtebånd og gummierte mansjetter

Datablad 005

24.10.2012

Lett og dampnett byggeplate som underlag for flis i våtrom

Side 1 av 2

Produktbeskrivelse

Litex Skjøtebånd Gummiert er bånd av polypropylen med vanntett tetningsremse av nitril butylen gummi (NBR) og selges i ruller à 15m, 25 m og 50 m.

Litex Skjøteremse Fiber er bånd av polypropylen i rull à 25m.

Litex gummierte mansjetter til rørgjennomføringer, hjørner og sluk er armerte, elastiske mansjetter på nitril butylen gummi (NBR) basis med tekstilvev.

Litex rørmansjetter: Utvendig mål: 120 x 120 mm. Tykkelse 0,6 mm.

Rørmansjettene fås i følgende hulldimensjoner:

8 mm til kobberør opp til ca 10 –18 mm

- 28 mm til avløpsrør opp til ca 45 mm

40 mm til rør i rør system opp til ca 56 mm

65 mm til avløpsrør opp til ca 140 mm.

Slukmansjettene har følgende dimensjoner: Utvendige mål: 350 x 350 mm. Tykkelse 0,6 mm.

Hulldimensjoner:

Litex Slukmansjett Joti/Pipelife:

Passer til Joti K-sluk, A-sluk og L-sluk og Pipelife PiLi sluk.

Hulldimensjon: 165 mm

Litex Slukmansjett Serres:

Hulldimensjon: 150 mm

Litex innvendig hjørne: ca 180 mm lengde, tykkelse 0,8 mm.

Litex utvendig hjørne: 230 mm lengde. Tykkelse 0,8 mm-

Bruksområder

Litex Skjøteremse Fiber og Litex skjøtebånd Gummiert benyttes til varig tetting over skjøter, fuger og festeskruer sammen med smøremembran og Litex Monteringslim.

Litex gummierte mansjetter benyttes

for varig tetting av rørgjennomføringer, innvendige og utvendige hjørner og gulvsluk i Litex Membranplater.

Underlag

For montering på bad og våtrom med Litex Membranplater.





Tetting av skjøter:

Rørgjennomføringer, skruerull og overganger:

I våtsonene skal alle plateskjøter, overgang mellom gulv og vegg, hjørner, gjennomføringer og skruer festes tettes med smøremembran med supplerende detaljer som Litex Skjøtebånd Gummiert og Litex Skjøteremse Fiber vått i vått.

Påstrykningsmembranen skal dekke forsterkningsbåndet i en bredde som er bredere enn båndets bredde.

Litex gummierte mansjetter: Hjørnemansjetter, slukmansjetter og rørmansjetter skal limes med Litex Monteringslim og overstrykes med påstrykningsmembran.



VÅTROMSYSTEM

Pb 1073, 3204 Sandefjord
Telefon 33 48 99 70 - Telefax 33 48 11 30
e-mail: post@litex.no - www.litex.no



Litex skjøtebånd og gummierte mansjetter

Datablad 005

24.10.2012

Side 2 av 2

Produktidentitet Litex gummierte mansjetter	
Beskrivelse	NBR gummi
Farge	Mørk blå
Forpakning	Poser à 10 stk
Lagring	Ingen begrensning
Antatt levetid	> 26 år

Produktidentitet Litex Skjøteremse Fiber	
Beskrivelse	Polypropylenbånd med remse av NBR gummi
Lagring	Ingen begrensning
Forpakning	Ruller à 25 m. 10 ruller pr eske
tykkelse	0,3 mm
Farge	Mørk blå
Bredde	Ca 100 mm

Produktidentitet Litex Skjøtebånd Gummiert	
Beskrivelse	polypropylenbånd
Lagring	Ingen begrensning
Forpakning	Ruller à 15m, 25 m og 50 m. En rull pr pakke.
Tykkelse	0,5 mm
Farge	Mørk blå
Bredde	Ca 120 mm
Temperatur	-20 °C - + 90 °C
Antatt levetid	> 26år

Dokumenter
HMS – datablad
FDV- skjema

VÅTROMSYSTEM

Pb 1073, 3204 Sandefjord
Telefon 33 48 99 70 - Telefax 33 48 11 30
e-mail: post@litex.no - www.litex.no



