





Primeo dusjkabinett, rett modell

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
6310629	Primeo frontpakke for 80x80	80x80x200, døråpning 43 cm	34,5	Hvite profiler, klart glass	7072278000511
6310631	Primeo bakvegg for 80x80	80x80x200, døråpning 43 cm	34,5	Hvite profiler, etset glass	7072278000528
6310632	Primeo dusjkar for 80x80	80x80x200, døråpning 43 cm	15	Hvit	7072278000535
6310633	Primeo frontpakke for 90x90	90x90x200, døråpning 51 cm	40	Hvite profiler, klart glass	7072278000542
6310634	Primeo bakvegg for 90x90	90x90x200, døråpning 51 cm	40	Hvite profiler, etset glass	7072278000559
6310635	Primeo dusjkar for 90x90	90x90x200, døråpning 51 cm	17	Hvit	7072278000566
6310636	Primeo bak/front 70 cm for 70x90, vendbar	70x90x200, døråpning 43 cm	30	Hvite profiler, klart glass i front, etset glass i bakvegg	7072278000573
6310637	Primeo bak/front 90 cm for 70x90, vendbar	70x90x200, døråpning 43 cm	40	Hvite profiler, klart glass i front, etset glass i bakvegg	7072278000580
6310638	Primeo dusjkar for 70x90, vendbar	70x90x200, døråpning 43 cm	15	Hvit	7072278000597



Utvendige mål:



Salgsstart:

Juli 2014

Materialer:

4 mm herdet glass (EN 12150)
Dusjkar i akryl
Profiler i hvittlakkert aluminium

Pakningens innhold:

Hhv. frontparti, bakparti eller dusjkar
Dusjsett m/hånddusj og såpeskål
Monteringssett
Monteringsanvisning

Egenskaper:

Klart glass i front, etset glass i bakvegger.
Dusjkar med justerbare ben
Bakveggene er like og armaturveggen kan derfor plasseres på både høyre og venstre side
Avtagbart frontpanel på dusjkar med magnetisk innfesting
Plastbelagt magnetlukking for dørene
5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil
Forberet for dusjtermostat
Høyde på dusjkar: 15 cm

Vedlikehold og rengjøring:

Rengjøres med vanlig mildt rengjøringsmiddel uten ammoniakk, klorin eller sterke syrer.
Bruk aldri slipende eller etsende rengjøringsmidler eller kluter på dusjdørene.
For å unngå kalkavleiringer på kabinettets innside, tørk av med en gumminal eller myk klut etter bruk.
Rengjør jevnlig, gjerne en gang i uken ved normalt bruk.
Det er en fordel å polere og bone dusjkaret med jevne mellomrom. Det vil da holde seg pent i mange år i tillegg til at det er enklere å holde rent.