



Alternativa vaskerom horisontale overskap

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7012567	Overskap liggende 60x40 Hvit høyglans	60x32x40	21	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294506600
7012568	Overskap liggende 60x40 Grå matt	60x32x40	21	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294507775
7012569	Overskap liggende 60x40 Isbre matt	60x32x40	21	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294508116
7012571	Overskap liggende 60x40 Hvit matt	60x32x40	21	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294508673
7012572	Overskap liggende 60x40 Sand matt	60x32x40	21	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294508857
7012573	Overskap liggende 60x40 Eik	60x32x40	21	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294509076
7012574	Overskap liggende 80x40 Hvit høyglans	80x32x40	25	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294512489
7012575	Overskap liggende 80x40 Grå matt	80x32x40	25	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294512731
7012576	Overskap liggende 80x40 Isbre matt	80x32x40	25	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294513103
7012577	Overskap liggende 80x40 Hvit matt	80x32x40	25	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294517118
7012578	Overskap liggende 80x40 Sand matt	80x32x40	25	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294517125
7012579	Overskap liggende 80x40 Eik	80x32x40	25	Topphengslet m/1 hylleplate	8435294518160



Salgsstart:

2021

Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon, lakkert
 Fronter: 16 mm MDF, UV-lakk
 Kanter, skrog: 0,8 mm PVC kantbånd
 Håndtak: Forkrommet stål
 Veggfeste: Camar-hengsler
 Løftemekanisme med lufttrykk

Pakningens innhold:

Ferdig monterte toppskap
 1 håndtak pr. front
 2 stk. Camar-hengsler
 Monteringssett
 Monteringsanvisning

Egenskaper:

Delvis borret hull som markerer plassering av håndtak på begge sider
 Ferdig montert
 Kan brukes sammen med dekkside hvor det ikke er vegg

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av møbelet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselelen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Våre baderoms møbler er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser servanten i nærheten av badekar eller dusj.